

**Garant****Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 17/30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274024 17/30
GTIN	4062406094676
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275000 – 275015.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

maximale 1e insteek-Ø $D_2$	30 mm
maximale snijdiepte $t_{max}$	14 mm
minimale 1e insteek-Ø $D_1$	17 mm
Inzetsoort	rechts
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte $w$	4 mm

Producttype

Snijplaathouder