

Garant**Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek
D1 / D2: 65/100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274050 65/100
GTIN	4062406094805
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale 1e insteek-Ø D_2	100 mm
maximale snijdiepte t_{max}	25 mm
minimale 1e insteek-Ø D_1	65 mm
Inzetsoort	rechts
Systemsleutel	ja
Steekbreedte w	5 mm

Steekbreedte w	6 mm
Producttype	Snijplaathouder