



Spiestang-klawwplaat ROTA-S 2.0 met korte conus en basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 160/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Artikelklasse	33U

Omschrijving

Uitvoering:

- Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
- Lange levensduur en extreem hoge precisie.
- Modulair beschermbusstelsel.
- Zeer korte insteltijden.
- Klauwplaatlichaam inzetgehard tot \varnothing 315 mm.
- Grote doorlopende boring (maat E!).
- Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
- Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem 'F' en systeem 'Duro'.
- Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
- Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen- \varnothing .

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.

Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 313200 – 313350.

Technische beschrijving

Centreerconus-Ø B	82,575 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	5 - 170 mm
Buiten-Ø A	165 mm
Doorlaat E	42 mm
Aantal tapeinden	4
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	65 - 186 mm
Grootte van de tapeinden	M10
Opname korte conus	5
Spanslag per bek S	6,5 mm
Gewicht	9,6 kg
Type	160
Maximaal toerental	5400 min ⁻¹
Sleutel binnenzeskant K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 160	313250 160
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 160	313200 160

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 160	313210 160
Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor klauwplaatype 160	313205 160
Basisbekkenset 3-delig,rechte vertanding Voor klauwplaatype 160	313207 160