

Garant**Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 234/350mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274076 234/350
GTIN	4062406095383
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

$D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Technische beschrijving

minimale 1e insteek-Ø D_1	234 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	350 mm
maximale snijdiepte t_{max}	50 mm
Inzetsoort	links
Systemsleutel	ja
Steekbreedte w	8 mm

Producttype

Snijplaathouder