

BENNING**Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CMP2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Zeer hoge resolutie van 10 mA AC in het 40 A meetbereik. Geïntegreerde voltsensor (NCV) geeft contactloos fasespanningen en kabelbreuken in leidingen aan (optisch/akoestisch). Inschakelstroommeting (INRUSH), laagdoorlaatfilter (LPF), ZERO-functie.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Technische beschrijving

Wisselstroom AC	10 mA – 400 A
maximale tangopening	23 mm

Basisnauwkeurigheid	2 %
Meetmethode	TRUE RMS
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Geheugenfunctie	HOLD
Weergavebereik	4200
Gelijkstroom DC	10 mA – 400 A
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2× 081561 LR3
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------