

Ansell**Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 93-250, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094723 8
GTIN	076490471231
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

Set wegwerphandschoenen **in dispenser**. Categorie III. Poedervrij.
TouchNTuff® 93-250. Latexvrij - geen risico van een type-I-allergie. Ansell Grip Technology.
Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN374-2).

Norm:

EN 374

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Wanddikte	0,12 mm
Permeatietijd bij cyclohexaan 99%	>480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99%	<10 min
Permeatietijd bij ethanol 95%	10-30 min
Permeatietijd bij isopropanol 99%	60-120 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50%	>480 min

Permeatietijd bij zwavelzuur 50%	>480 min
Serie	TouchNTuff®
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Wegwerphandschoen
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
EN 374	Type B (JKPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën	JKPT
Materiaal	Nitril
Veiligheidsklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Dragermateriaal	Nitril
Coating	Nitril
Dikte	0,13 mm
Lengte	245 mm
Inhoud	100
Gewicht	3,5 g
Kleur	grijs
Toepassingsgebied	Precisie
AQL	1,5
Toepassing	eenmalig te gebruiken
Producttype	Wegwerphandschoen