

Garant**CCGW 060208 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265904 NS
GTIN	4062406095642
Artikelklasse	21L

Omschrijving**Uitvoering:**

MKD - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor synthetische materialen (PMMA, POM, Acryl enz.).

Toepassing:

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

Advies:

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	NS
Voeding f	0,005 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,01 - 0,2 mm
Soort	MKD

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 1400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	MKD
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGW 060208 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien