

**HOLEX****Steunschijf hard/geprofileerd, Buiten-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566672 115
GTIN	4045197718266
Artikelklasse	52M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Fiberschijven-steinenschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.

**Harde, niet-vertormbare** fiberschijven-steinenschijf. Oplegvlak **fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning** bij rand- en vlaklijpen. Speciale kunststof met **zeer hoge temperatuurbestendigheid**. Ideaal voor **ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden** in korrelgrootte 36 tot 60.

**Technische beschrijving**

Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø	115 mm
Hardheidsgraad	hard
Schroefdraad	M14
Producttype	Steunschijf

