

**Handschoenen, paar 6315, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094456 11
GTIN	4059904107045
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

6315. Snijbestendige handschoen met goed draagcomfort. Grijs gedeeltelijke PU-coating voor een goede grip in droge en licht vochtige werkomgevingen. Niet geschikt voor de omgang met oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Grip bij olie	goed
Materiaal coating	PU
Pasvorm	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

Tastgevoel	zeer goed
EN 388 slijtvastheid	4
Ademend	goed
EN 388 weerstand na scheuren	4
EN 388 snijvastheid	3
siliconenvrij	nee
EN 388 doorsteekweerstand	3
Grip bij natheid	matig
DMF-vrij	nee
Handschoenmaat	11
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	10
Breitechnologie	13G
EN 388	4343C
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs
Gewicht	15 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen