

**Garant**
**CNMG 12040812, Soort: HU7305**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 12040812 HU7305 Soort: HU7305  
 Spaanbreker: AM/AG  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 400 - 600 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	400 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,8 mm/omw,
Soort	HU7305
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	AM/AG
Snedeccondities	continu
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CNMG 12040812
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien