



Koudebeschermingshandschoenen, paar 1603 W, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	094813 9
GTIN	4059904107281
Artikelklasse	09H

Omschrijving

Uitvoering:

1603 W. Naadloze koudebeschermingshandschoen met **latexcoating**. De opgeruwde coating biedt een **zeer goede grip** bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. **Goede zichtbaarheid** door fluorescerend geel dragermateriaal.

Uitvoering promotietekst:

1603 W. Naadloze koudebeschermingshandschoen met **latexcoating**. De opgeruwde coating biedt een **zeer goede grip** bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. **Goede zichtbaarheid** door fluorescerend geel dragermateriaal.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Koudebescherming	zeer goed
Handschoenmaat	9
Materiaal coating	latex
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid	zeer goed
EN 388 weerstand na scheuren	4
Grip bij olie	goed
Pasvorm	goed
Tastgevoel	matig
EN 388 doorsteekweerstand	1
EN 388 slijtvastheid	2
Ademend	goed
siliconenvrij	nee
DMF-vrij	nee
EN 388 snijvastheid	2
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Inhoud	12
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Latex

Coatingvariant	Handpalm
Kleur	blauw / geel
CE	CE 2241
Gewicht	45 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen