

**Handschoenen, paar 6315, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094456 8
GTIN	4059904106987
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

6315. Snijbestendige handschoen met goed draagcomfort. Grijs gedeeltelijke PU-coating voor een goede grip in droge en licht vochtige werkomgevingen. Niet geschikt voor de omgang met oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Tastgevoel	zeer goed
EN 388 weerstand na scheuren	4
Pasvorm	goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.

EN 388 doorsteekweerstand	3
Grip bij olie	goed
Materiaal coating	PU
DMF-vrij	nee
Grip bij natheid	matig
EN 388 snijvastheid	3
EN 388 slijtvastheid	4
Handschoenmaat	8
siliconenvrij	nee
Ademend	goed
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	10
Breitechnologie	13G
EN 388	4343C
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs
Gewicht	15 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen