

Mitutoyo**Diktesnelmeter, Meetbereik: 0-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer klein en handzaam apparaat met capacatief meetsysteem. Stalen meetvlakken gehard, geslepen en gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	0,02 mm
Uitsteeklengte	20 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 12 mm
Meetvlak-Ø	5 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Verpakking	stevige box
Norm	Fabrieksnorm

Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C6
Producttype	Diktesnelmeter

Dienstverlening

DAkS-kalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 30	023430 30
KalibratieDiktesnelmeter Maximaal meetbereik 200	023420 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
-----------------------------------------------	------------