


**Garant****CCGW 120412 FN, MKD, Snijkantuitvoering: NL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265940 NL
GTIN	4062406096014
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MKD** - monokristallijn diamant, snijkanten lasergesneden. Spaanbreker voor langspanende non-ferrometalen.

**Toepassing:**

Voor zeer fijne bewerking voor perfecte oppervlakken.

**Advies:**

Voor optimale resultaten gebruikt u het GARANT Master eco systeem. Alternatief is het gebruik van alle passende ISO-klemhouders en -boorstangen mogelijk.

**Technische beschrijving**

Snedecondities	continu
Snijkantuitvoering	NL
Snijmateriaal	MKD
Voeding f	0,005 - 0,1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 1600 m/min
Soort	MKD
Snijdiepte $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCGW 120412 FN
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	MKD
Mogelijkheid tot naslijpen	ja
Producttype	Wisselplaat voor het draaien