

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-423, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094471 7
GTIN	10076490053434
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-423. PU-nitrillaag op waterbasis. Vrij van siliconen en DMF. Hittebestendig tot 100 °C. Bijzonder geschikt voor het bijsnijden van droge of oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Pasvorm	zeer goed
Ademend	goed
DMF-vrij	ja
Grip bij natheid	goed
Grip bij olie	goed

EN 388 snijvastheid	3
siliconenvrij	ja
EN 388 doorsteekweerstand	2
EN 388 weerstand na scheuren	3
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Materiaal coating	PU/nitril
Tastgevoel	goed
EN 388 slijtvastheid	4
Handschoenmaat	7
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	PU/nitril
Materiaal	PU/nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs / lime
Norm	EN 407
Gewicht	30 g
Lengte	225 mm

Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen