

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-klitschijf GB-DH, Ø 115 mm, Korrelvergelijking: 80**Bestelgegevens**

Bestelnummer	566902 80
GTIN	50048011643996
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefsel drager voor goede klit hechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

Zeer **agressieve vliesschijf** met hoge kantstabiliteit. De geïntegreerde **keramische korrel (CER)** maakt een grotere afnamecapaciteit mogelijk. **Optimaal voor ruwdiepteverbetering na de voorbereiding met Cubitron™ II.**

Toepassing:

Ideaal voor het **afschuren van kleine lasnaden en laspunten** en voor **grovere reinigings- en afbraamwerkzaamheden**. Geen 'onderslijpen' van het oppervlak.

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Opmerking:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

Technische beschrijving

Kleur	rood
Fijnheidsgraad	zeer grof

Korrelvergelijking	80
Uitvoering	A coarse heavy duty
Schijf-Ø	115 mm
Serie	GB-DH
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 115 mm
Fabrikantnummer	GB-DH
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Klitsteunschijf metschroefdraad M 14 Buiten-Ø 115 mm	566960 115
--	------------

Klitsteunschijf metcentrering en schroefdraad M 14 Buiten-Ø 115 mm	566965 115
--	------------
