



Koudebeschermingshandschoenen, paar 1603 W, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094813 11
GTIN	4260144428542
Artikelklasse	09H

Omschrijving

Uitvoering:

1603 W. Naadloze koudebeschermingshandschoen met **latexcoating**. De opgeruwde coating biedt een **zeer goede grip** bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. **Goede zichtbaarheid** door fluorescerend geel dragermateriaal.

Uitvoering promotietekst:

1603 W. Naadloze koudebeschermingshandschoen met **latexcoating**. De opgeruwde coating biedt een **zeer goede grip** bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. **Goede zichtbaarheid** door fluorescerend geel dragermateriaal.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
EN 388 doorsteekweerstand	1
Koudebescherming	zeer goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
siliconenvrij	nee
Pasvorm	goed
EN 388 weerstand na scheuren	4
Tastgevoel	matig
Ademend	goed
EN 388 snijvastheid	2
Materiaal coating	latex
DMF-vrij	nee
Grip bij olie	goed
EN 388 slijtvastheid	2
Grip bij natheid	zeer goed
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Latex

Coatingvariant	Handpalm
Kleur	blauw / geel
CE	CE 2241
Gewicht	45 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen