

Garant**Dopsleutelassortiment, Low Profile, 1/4 inch-vierkant 14-delig, Aantal delen: 14**

Bestelgegevens

Bestelnummer	630355 14
GTIN	4062406096342
Artikelklasse	61A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal **interieur van PUR-schuim** stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Voordeel:

- **Door de geringe hoogte bijzonder geschikt voor werksituaties met weinig ruimte.**
- **Tot 50% ruimtebesparing ten opzichte van traditionele producten.**

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Ratel: 1 St. nr. 630357

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Verpakking	Kunststof box
Lengte	127 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Ringratelsleutel Type LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
----------------------------------	-------------------