

**HOLEX****Boor-inzetstuk met aanslijping HSS, TiN, Ø D: 49mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232282 49
GTIN	4062406096830
Artikelklasse	22F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.  
Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.  
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

**Opmerking:**

Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Ø D	49 mm
voor basiselement type	48
Voeding f in RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm/omw,
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Coating	TiN
Tophoek	132 graden
Soort	TiN

Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	130 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	22 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	22 m/min	M
GG(G)	geschikt	45 m/min	K
CuZn	geschikt	90 m/min	N
nat maximaal	geschikt		