



## Koudebeschermingshandschoenen, paar 1603 W, Handschoenmaat: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094813 8
GTIN	4260144428481
Artikelklasse	09H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**1603 W.** Naadloze koudebeschermingshandschoen met **latexcoating**. De opgeruwde coating biedt een **zeer goede grip** bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. **Goede zichtbaarheid** door fluorescerend geel dragermateriaal.

#### Uitvoering promotietekst:

**1603 W.** Naadloze koudebeschermingshandschoen met **latexcoating**. De opgeruwde coating biedt een **zeer goede grip** bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. **Goede zichtbaarheid** door fluorescerend geel dragermateriaal.

#### Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

#### Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

#### Norm:

EN 388; EN 511

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

EN 388 doorsteekweerstand	1
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Ademend	goed
Grip bij natheid	zeer goed
EN 388 snijvastheid	2
Tastgevoel	matig
Pasvorm	goed
EN 388 slijtvastheid	2
Grip bij olie	goed
DMF-vrij	nee
Handschoenmaat	8
Koudebescherming	zeer goed
siliconenvrij	nee
EN 388 weerstand na scheuren	4
Materiaal coating	latex
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Inhoud	12
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Breitechnologie	7G
Norm	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Latex

Coatingvariant	Handpalm
Kleur	blauw / geel
CE	CE 2241
Gewicht	45 g
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen