

HOLEX**Boor-inzetstuk met aanslijping HSS, TiN, Ø D: 16,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232282 16,5
GTIN	4062406096458
Artikelklasse	22F

Omschrijving**Uitvoering:**

Verwisselbare HSS-snikant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.

Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Opmerking:

Andere maten, uitvoering met VHM-snikanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,14 mm/omw,
Ø D	16,5 mm
Voeding f in RVS > 900 N/mm ²	0,17 mm/omw,
voor basiselement type	13
Aantal wisselingen/snikanten	1
Coating	TiN
Tophoek	132 graden
Soort	TiN

Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	130 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	100 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	45 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	22 m/min	M
GG(G)	geschikt	45 m/min	K
CuZn	geschikt	90 m/min	N
nat maximaal	geschikt		