

Garant**Hi5 frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:
80/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Artikelklasse	210

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.
Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.
Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.
Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	60,6 mm
geschikte wisselplaat	POMX 10T5..
Maximale snijdiepte a _{p max}	2,2 mm
Opnameboring-Ø	32 mm

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	80 mm
Wisselplaatschroevenset	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Aantal snijkanten Z	6
Serie	Hi5
Instelhoek κ	90 graden
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219889
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP