

BENNING**Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CM1-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Technische beschrijving

Wisselstroom AC	0,1 A – 400 A
Basisnauwkeurigheid	1 %
maximale tangopening	30 mm
Gelijkspanning DC	0,1 V – 600 V

Weerstand	0,1 Ω – 20 M Ω
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Wisselspanning AC	0,1 V – 600 V
Meetmethode	RMS
Geheugenfunctie	5
Fabrikantnummer	CM1-2
Akoestische doorgangstest	0 – 20 Ω
Weergavebereik	2000
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x 081561 LR3
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D
KalibratieStroomtang Type D	027050 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Meetkabels Meetpen- \varnothing 4 mm	473308 4
Meetkabels Meetpen- \varnothing 2 mm	473308 2