

BENNING**Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CM2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Ideaal voor het meten van kleine stromen.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Kalibratie: I4

Weergavebereik: 4000

Basisnauwkeurigheid: 0,5 %

Akoestische doorgangstest: 0 – 50 Ω

Meetmethode: TRUE RMS (AC)

Geheugenfunctie: HOLD, MAX

Wisselspanning AC: 1 mV – 600 V

Technische beschrijving

Weergavebereik	4000
Weerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Geheugenfunctie	HOLD, MAX
maximale tangopening	25 mm
Fabrikantnummer	CM2
Wisselstroom AC	100 mA – 300 A
Akoestische doorgangstest	0 – 50 Ω
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 600 V
Overspanningscategorie	CAT III 300 V
Wisselspanning AC	1 mV – 600 V
Gelijkstroom DC	10 mA – 300 A
Basisnauwkeurigheid	0,5 %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x 081561 LR3
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

Kalibratie Stroomtang Type D	017720 D
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Stroomtang Type D	016790 D
DAkKS-kalibratie Stroomtang Type D	027060 D
Kalibratie Stroomtang Type D	027050 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081556 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Meetkabels Meetpen-Ø 2 mm	473308 2
Meetkabels Meetpen-Ø 4 mm	473308 4