

KERN**Kraanunster type HFD, Maximaal weegbereik: 6000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479439 6000
GTIN	4045761202771
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-display met achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen ook op een afstand. Data-Hold-functie voor het vasthouden van de weergegeven waarde.

Robuuste kraanunster met hoge resolutie, tot 12 ton. Cijferhoogte 30 mm. Bedrijfsduur van de accu ca. 30 uur.

Levering:

Inclusief afstandsbediening met 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3. Weegschaal incl. accu en netadapter.

Technische beschrijving

Behuizing hoogte	129 mm
Maximale afwijking van maximale waarde	0,2 %
Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Nettogewicht	15 kg
Aantal inbegrepen batterijen	2

Aflezing	500 g
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Behuizing breedte	194 mm
Totale lengte	477 mm
Behuizing diepte	145 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aflezing bovenste weegbereik	2000 g
Aflezing middelste weegbereik	1000 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Unster/kraanunster

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------