

**KERN****Pocketweegschaal type TGC, Maximaal weegbereik: 1000g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479446 1000
GTIN	4045761214255
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Met bijweegfunctie, tarraknop.**
- **Justeerprogramma CAL: voor grote nauwkeurigheid.**

Platte pocketweegschaal met groot, edelstalen weegplateau en praktische tarraschaal. LCD-display met achtergrondverlichting voor gemakkelijk aflezen van de weegwaarde.

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen nr. 081560 maat CR2032.

**Technische beschrijving**

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Maximaal weegbereik	1000 g
Breedte	100 mm
Diepte	130 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Hoogte	18 mm
Aflezing	1 g

Nettogewicht	0,18 kg
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	K2
Producttype	Compacte weegschaal

### Dienstverlening

DAkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------