

**KERN****Platformweegschaal, type EOC, Maximaal weegbereik: 60kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479606 60
GTIN	4045761192317
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.**
- **Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.**
- **Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.**
- **Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justergewicht op aanvraag).**

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief netadapter, tafelhoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

## Technische beschrijving

Kalibratie	K2
Reproduceerbaarheid	20 g
Maximaal weegbereik	0 - 60 kg
Stuksgewicht minimaal	20 g
Insteltijd	2 s
Aflezingsgrens bovenste weegbereik	20 g
Nettogewicht	5,2 kg
Afmetingen weegplateau	300×300 mm
Fabrikantnummer	Type EOC
Aflezingsnauwkeurigheid	10 g
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal

## Dienstverlening

Kalibratie Weegschaal Maximaal weegbereik 100 kg	027700 100
DAkkS-kalibratie Weegschaal Maximaal weegbereik 180	027710 180