

KERN**Platformweegschaal, type EOC, Maximaal weegbereik: 6kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479606 6
GTIN	4045761192447
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.**
- **Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.**
- **Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.**
- **Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justergewicht op aanvraag).**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelhoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

Technische beschrijving

Stuksgewicht minimaal	2,5 g
Fabrikantnummer	Type IOC
Kalibratie	K2
Aflezing	1 g
Reproduceerbaarheid	2 g
Nettogewicht	5,2 kg
Maximaal weegbereik	0 - 6 kg
Insteltijd	2 s
Aflezing bovenste weegbereik	2 g
Afmetingen weegplateau	300×300 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50