

KERN**Platformweegschaal, type IOC met ijkgoedkeuring, Maximaal weegbereik: 30kg**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 479608 30 |
| GTIN | 4045761207271 |
| Artikelklasse | 47D |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afreesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.**
- **Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.**
- **Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.**
- **Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justergewicht op aanvraag).**

Platformweegschaal **met ijkgoedkeuring** (optionele ijking te bestellen onder nr. 479609.)

Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces maakt een gemakkelijke overdracht van de weeggegevens mogelijk. Optionele receptuur leverbaar: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief netadapter, tafelhoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

Accessoires:

IJking nr. 479609 maat 30

Opmerking:

Voor een correcte ijking is de opstelplaats van de weegschaal nodig. A.u.b. ijking nr. 479609 meebestellen en opstelplaats aangeven.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Maximaal weegbereik | 0 - 30 kg |
| Aflezings | 5 g |
| Nettogewicht | 5,2 kg |
| Afmetingen weegplateau | 400×300 mm |
| Aflezings bovenste weegbereik | 10 g |
| Insteltijd | 2 s |
| Fabrikantnummer | Type IOC |
| Reproduceerbaarheid | 10 g |
| Kalibratie | Prijs op aanvraag |
| Stuksgewicht minimaal | 10 g |
| IP-klasse | IP 65 |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Producttype | Platformweegschaal |

Dienstverlening

| | |
|---|-----------|
| KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg | 027700 50 |
| DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 | 027710 50 |