

**KERN****Platformweegschaal, type IOC met ijkgoedkeuring, Maximaal weegbereik: 150kg**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	479608 150
GTIN	4045761207196
Artikelklasse	47D

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.**
- **Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).**
- **Afreesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.**
- **Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.**
- **Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.**
- **Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.**
- **Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.**
- **Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justergewicht op aanvraag).**

Platformweegschaal **met ijkgoedkeuring** (optionele ijking te bestellen onder nr. 479609.)

Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces maakt een gemakkelijke overdracht van de weeggegevens mogelijk. Optionele receptuur leverbaar: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

### Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief netadapter, tafelhoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

**Accessoires:**

IJking nr. 479609 maat 300

**Opmerking:**

Voor een correcte ijking is de opstelplaats van de weegschaal nodig. A.u.b. ijking nr. 479609 meebestellen en opstelplaats aangeven.

## Technische beschrijving

Aflezings	20 g
Insteltijd	2 s
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Aflezings bovenste weegbereik	50 g
Reproduceerbaarheid	50 g
Maximaal weegbereik	0 - 150 kg
Afmetingen weegplateau	500x400 mm
Stuksgewicht minimaal	50 g
Nettogewicht	5,2 kg
Fabrikantnummer	Type IOC
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Netvoeding
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Platformweegschaal

## Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 150 kg	027700 150
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 180	027710 180