

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-423, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094471 8
GTIN	10076490053441
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-423. PU-nitrillaag op waterbasis. Vrij van siliconen en DMF. Hittebestendig tot 100 °C. Bijzonder geschikt voor het bijsnijden van droge of oliebesmeurde onderdelen.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Grip bij olie	goed
Grip bij natheid	goed
DMF-vrij	ja
EN 388 doorsteekweerstand	2
Handschoenmaat	8

Pasvorm	zeer goed
Materiaal coating	PU/nitril
siliconenvrij	ja
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Tastgevoel	goed
EN 388 slijtvastheid	4
EN 388 weerstand na scheuren	3
EN 388 snijvastheid	3
Ademend	goed
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	PU/nitril
Materiaal	PU/nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs / lime
Norm	EN 407
Gewicht	30 g
Lengte	225 mm

Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen