



Slim-elektro-schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven, Classic volledig geïsoleerd, Profielgrootte: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	668392 2
GTIN	7610733278442
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.

Steel, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Gereduceerde steel-Ø met geïntegreerde isolatie voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-Ø = isolatie-Ø in het voorste steelgedeelte).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000V.

De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de **PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf)**, die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.

Technische beschrijving

Meslengte	100 mm
Profielgrootte	2
Profiel Pozidriv – sleuf	2 – 1,0×6
totale lengte	205 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Bitsoort	Combiprofiel- schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype	Schroevendraaier