

BENNING**Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CM11****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 473305 CM11 |
| GTIN | 4014651440678 |
| Artikelklasse | 47A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Ideaal voor het opsporen van fouten in elektrische installaties, besturingen, apparaten en elektrische installaties van voertuigen. Nauwkeurig meten van kleine AC/DC-stromen (spanningsverschil, lekstroom).

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------------|
| Meetmethode | TRUE RMS (AC) |
| Weergavebereik | 6000 |

| | |
|---|-------------------------------|
| maximale tangopening | 23 mm |
| Basisnauwkeurigheid | 1 % |
| Weerstand | 0,1 Ω – 600 k Ω |
| Wisselspanning AC | 0,01 V – 600 V |
| Wisselstroom AC | 0,1 mA – 20 A |
| Gelijkspanning DC | 0,01 V – 600 V |
| Akoestische doorgangstest | 0 – 100 Ω |
| Geheugenfunctie | HOLD, MAX / MIN |
| Fabrikantnummer | CM11 |
| Overspanningscategorie | CAT IV 300 V |
| Gelijkstroom DC | 0,1 mA – 10 A |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081561 LR3 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Voeding | 2x 081561 LR3 |
| Kalibratie | I4 |
| Producttype | Stroomtang |

Dienstverlening

| | |
|----------------------------------|----------|
| KalibratieStroomtang Type D | 027050 D |
| DAkS-kalibratieStroomtang Type D | 027060 D |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|