

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-423, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 094471 10 |
| GTIN | 10076490053465 |
| Artikelklasse | 04P |

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-423. PU-nitrillaag op waterbasis. Vrij van siliconen en DMF. Hittebestendig tot 100 °C. Bijzonder geschikt voor het bijsnijden van droge of oliebesmeurde onderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Grip bij natheid | goed |
| Ademend | goed |
| Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. |
| Materiaal coating | PU/nitril |
| EN 388 doorsteekweerstand | 2 |

| | |
|------------------------------|--|
| siliconenvrij | ja |
| EN 388 slijtvastheid | 4 |
| EN 388 weerstand na scheuren | 3 |
| Tastgevoel | goed |
| EN 388 snijvastheid | 3 |
| DMF-vrij | ja |
| Handschoenmaat | 10 |
| Pasvorm | zeer goed |
| Grip bij olie | goed |
| Serie | HyFlex® |
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij |
| Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering |
| Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie |
| Breitechnologie | 13G |
| EN 388 | 4X32B |
| EN 407 | X1XXXX |
| Dragermateriaal | INTERCEPT™ |
| Coating | PU/nitril |
| Materiaal | PU/nitril |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Kleur | grijs / lime |
| Norm | EN 407 |
| Gewicht | 30 g |
| Lengte | 225 mm |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Snijbeschermingsklasse | B |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |