

Garant**Uittrekbaar legbord voor stelling, Nuttige diepte 1350 mm, Uittrek lengte legbord: 70%****Bestelgegevens**

Bestelnummer	993101 70
GTIN	4062406097486
Artikelklasse	91W

Omschrijving**Uitvoering:**

uittrekbaar legbord **met 3-zijdige afrolrand** (35 mm hoog) en praktische **schuifgreep**. Inbouw mogelijk in een raster van 50 mm. Het uittrekbare legbord kan ook achter een set vleugeldeuren worden ingebouwd. **Uittrekbeveiliging** – door inschuiven van het uittrekbare legbord in de rail. **Extra vergrendeling aan de zijkant** door pennen in de rails. Deze vergrendeling werkt in ingeschoven toestand. Ontgrendelen gebeurt door aan een greep onder de schuifgreep te trekken (bediening met één hand). In volledig uitgeschoven toestand vergrendelt het uittrekbare legbord opnieuw in de rails (dubbele vergrendeling). Kraanbelading is in uitgeschoven toestand mogelijk, aangezien het uittrekbare legbord vergrendeld is.

Belastbaarheid 1000 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uittrekbare legborden worden met belastbaarheidsetiketten geleverd.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Aflegbord beuken multiplex nr. 993170 kan in het uittrekbare legbord worden geplaatst.

Technische beschrijving

Uittrekbaar legbord belastbaarheid	1000 kg
Uittrekbaar legbord inbouwhoogte	300 mm

Uittrek lengte legbord	70 %
Toepassingsgebied	Zwaarlaststelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	1000 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 1350 mm
Hoogte	300 mm
Breedte	920 mm
Diepte	1300 mm
Nuttige hoogte	35 mm
Nuttige breedte	830 mm
Nuttige diepte	1200 mm
voor stellingveld nuttige breedte	920 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord