


**BENNING**
**Apparatenestester, Type: ST725**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473400 ST725
GTIN	4014651503168
Artikelklasse	47A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Testen van apparaten met schakelementen die afhankelijk zijn van netspanning, zoals elektronisch geregelde apparaten/gereedschappen, ICT-apparaten, alsmede apparaten die alleen met netspanning volledig kunnen worden getest, volgens VDE 0701-0702, DGUV voorschrift 3.

**Toepassing:**

**Automatisch testverloop** met goed/slecht-weergave voor apparaten van klasse I, II en III, alsmede voor kabeltests. VDE-grenswaarden zijn reeds ingesteld. **Meetwaardegeheugens** voor 999 testobjecten kunnen via de micro-**USB**-aansluiting worden uitgelezen. Downloadsoftware voor het opstellen van testrapporten in MS Excel. Geïntegreerde klok voor het opslaan van de meetwaarden met testdatum. Aardedraad- / contactstroom via spanningsverschilmeting, directe meetmethode (netvoeding) en vervangende lekstroommethode (batterijvoeding).

**Levering:**

Inclusief tas, meetkabel met krokodillenbek, netaansluitkabel, aansluitkabel, batterijen 6x nr. 081561 LR6, micro-USB-kabel, downloadsoftware (cd) en handleiding.

**Accessoires:**

Printer

Kalibratie: I10

Spanning: 50 - 270 V

Testspanning: 250 / 500 (DC) V

Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom: 30 - 150 mA

Teststroom:  $\pm 200$  (DC) mA

Aarddraad- / contactstroom: 0,1 - 20 mA

Aarddraadweerstand: 0,05 - 20  $\Omega$

## Technische beschrijving

Aarddraadweerstand	0,05 - 20 $\Omega$
Spanning	50 - 270 V
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	30 - 150 mA
Hoogte	55 mm
Fabrikantnummer	ST725
Teststroom	$\pm 200$ (DC) mA
Testspanning	250 / 500 (DC) V
Lengte	270 mm
Breedte	115 mm
Isolatiweerstand	0,1 - 20 M $\Omega$
Aarddraad- / contactstroom	0,1 - 20 mA
Gewicht	1,1 kg
Aantal inbegrepen batterijen	6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aansluiting	USB-aansluiting
Kalibratie	I10
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

Kalibratie Tester VDE 0701 / 0702	017910
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Tester VDE 0701 / 0702 Type S	027140 S

