

**Slagsteeksleutel, Sleutelwijdte: 70mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 613401 70     |
| GTIN          | 4062406097868 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke vorm; matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie, bekstand 15°.

**Norm:**

**DIN 133**

**Materiaal:**

Speciaal staal, zwart oppervlak.

**Technische beschrijving**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kopdikte $h_{max}$ | 29,5 mm        |
| Sleutelwijdte      | 70 mm          |
| Sleutellengte L    | 371 mm         |
| Norm               | DIN 133        |
| Bekstand           | 15 graden      |
| Productieproces    | matrijsgesmeed |
| Materiaal          | Speciaal staal |
| Producttype        | Schroefsleutel |

