

**Garant****Vleugeldeurenset, Nuttige diepte 1350 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	993321 2500
GTIN	4062406097936
Artikelklasse	91W

**Omschrijving****Uitvoering:**

De vleugeldeuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep **met stiftcilinderslot**. Eenvoudige aanpassing voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. De stellingvelden achter de vleugeldeuren kunnen worden uitgerust met uittrekbare legborden. Een deuropeningshoek van 180° maakt vrij uittrekken van legborden mogelijk.

**Kleur:**

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Deurfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Geschikt voor stelling hoogte	2500 mm
Hoogte	2500 mm
Materiaaldikte	1,5 mm

Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 1350 mm
Breedte	1020 mm
Diepte	80 mm
geschikt voor stelling nuttige breedte	920 mm
Producttype	Vleugel deur