

Garant**Uittrekbaar legbord voor stelling, Nuttige diepte 950 mm, Uittrek lengte legbord: 100%****Bestelgegevens**

Bestelnummer	993111 100
GTIN	4062406097912
Artikelklasse	91W

Omschrijving**Uitvoering:**

Uittrekbaar legbord **met 3-zijdige afrolrand** (35 mm hoog) en praktische **schuifgreep**. Inbouw mogelijk in een raster van 50 mm. Het uittrekbare legbord kan ook achter een set vleugeldeuren worden ingebouwd. **Uittrekbeveiliging** – door inschuiven van het uittrekbare legbord in de rail. **Extra vergrendeling aan de zijkant** door pennen in de rails. Deze vergrendeling werkt in ingeschoven toestand. Ontgrendelen gebeurt door aan een greep onder de schuifgreep te trekken (bediening met één hand). In volledig uitgeschoven toestand vergrendelt het uittrekbare legbord opnieuw in de rails (dubbele vergrendeling). Kraanbelading is in uitgeschoven toestand mogelijk, aangezien het uittrekbare legbord vergrendeld is.

Belastbaarheid 1000 kg bij een gelijkmatig verdeelde last. Uittrekbare legborden worden met belastbaarheidsetiketten geleverd.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Aflegbord beuken multiplex nr. 993170 kan in het uittrekbare legbord worden geplaatst.

Technische beschrijving

Uittrek lengte legbord	100 %
Uittrekbaar legbord belastbaarheid	1000 kg

Uittrekbaar legbord inbouwhoogte	300 mm
Toepassingsgebied	Zwaarlaststelling
Materiaaldikte	1,5 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	1000 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 950 mm
Hoogte	300 mm
Breedte	1320 mm
Diepte	900 mm
Nuttige hoogte	35 mm
Nuttige breedte	1240 mm
Nuttige diepte	800 mm
voor stellingveld nuttige breedte	1320 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord