

Garant

Vleugeldeurenset, Nuttige diepte 950 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2500mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	993331 2500
GTIN	4062406097950
Artikelklasse	91W

Omschrijving**Uitvoering:**

De vleugeldeuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep **met stiftcilinderslot**. Eenvoudige aanpassing voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. De stellingvelden achter de vleugeldeuren kunnen worden uitgerust met uittrekbare legborden. Een deuropeningshoek van 180° maakt vrij uittrekken van legborden mogelijk.

Kleur:

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Deurfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Geschikt voor stelling hoogte	2500 mm
Hoogte	2500 mm
Materiaaldikte	1,5 mm

Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 950 mm
Breedte	1420 mm
Diepte	80 mm
geschikt voor stelling nuttige breedte	1320 mm
Producttype	Vleugel deur