

Garant**Montagewagen, uitgerust met GARANT open magazijnbakken, Aantal open magazijnbakken: 70****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918595 70
GTIN	4062406098056
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Montagewagen nr. 918590 maat 1300 uitgerust met GARANT open magazijnbakken. **Frame en opbouw** van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. **Schroefdraadbussen** aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. **4 Zwenkwielen** (2 met vergrendeling, Ø **125 mm**) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote, met Haptoprene® beklede handgreep zorgen voor een veilige hantering. Uitrusting met 6× open Multifix-magazijnbak nr. 928230 maat 1000/AA1 en 4×nr. 928230 maat 1000/AB1.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Breedte	1100 mm
Breedte zonder greep	1000 mm

Diepte	700 mm
Inhaakraster	50 mm
Maximale belastbaarheid	200 kg
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Materiaal wielen	niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Nuttige hoogte	970 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal open magazijnbakken	70
Gewicht	81 kg
Wiel-Ø	125 mm
Hoogte	1300 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Materiaalwagen

Accessoires

Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Greep Kleur BLUE	920135 BLUE
Zwenkwiel Type 2	920137 2
Zwenkwiel Type 1	920137 1
Greep Kleur BLACK	920135 BLACK
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Materiaalwagen Hoogte 1300 mm	918590 1300

Open magazijnbak Type AB1

963301 AB1

Open magazijnbak Type AA1

963301 AA1