

Garant**Luswagen, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918601 12
GTIN	4062406098070
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. **Schroefdraadbussen** aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. **4 Zwenkwielen** (2 met vergrendeling, Ø **125 mm**) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote, met Haptoprene® beklede tweecomponenten-handgreep zorgen voor een veilige hantering.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

Levering:

1× 918590 maat 1700 materiaalwagen,
1× 918603 maat 950 traverse,
6× 918604 maat 75 extra haak 75 mm,
6× 918604 maat 150 extra haak 150 mm.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Gewicht	40 kg
Aantal zwenkwieien met vergrendeling	2
Breedte	1100 mm
Inhaakraster	50 mm
Materiaal wielen	niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Maximale belastbaarheid	200 kg
Wiel-Ø	125 mm
Breedte zonder greep	1000 mm
Diepte	700 mm
Nuttige breedte	920 mm
Type	1700/12
Aantal zwenkwieien zonder vergrendeling	2
Nuttige hoogte	1370 mm
Hoogte	1700 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Luswagen

Accessoires

Greep Kleur BLACK	920135 BLACK
Extra haak Nuttige lengte 150 mm	918604 150
Zwenkwiel Type 1	920137 1
Traverse Geschikt voor nuttige breedte 920 mm	918603 920
Greep Kleur BLUE	920135 BLUE
Zwenkwiel Type 2	920137 2

Extra haak Nuttige lengte 75 mm

918604 75