

Garant**Magazijnwagen, Aantal doorzichtige bakken: 55****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918610 55
GTIN	4062406098117
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame van 4-kante stalen buis 60×40×2 mm. Plaatstalen opbouw met een topblad van zwarte ABS-kunststof. Met **4 zwenkwielen** (2 met vergrendeling, **125 mm-Ø**) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, navens met rollagers en 2 handgrepen van Haptoprene® zet u de wagen op de juiste plek en manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. **Doorzichtige bakken** in 4 maten van transparante **ABS-kunststof** voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montage doeleinden kunnen de bakken worden uitgenomen en op elkaar worden gestapeld.

Toepassing:

Voor het opbergen/gereedzetten van bulkartikelen en klein materiaal.

Plaatsing:

Doorzichtige bakken voor voorzijde: 18 St. 80×63×70 mm;

15 St. 100×97×108 mm;

3 St. 175×140×160 mm

Doorzichtige bakken voor achterzijde: 16 St. 128×128×133 mm;

3 St. 175×140×160 mm

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Breedte	880 mm
Diepte	600 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Materiaal wielen	niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Breedte zonder greep	680 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Gewicht	67 kg
Hoogte	1310 mm
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1,5 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Magazijnwagen

Accessoires

Greep Kleur BLACK	920135 BLACK
Zwenkwiel Type 1	920137 1
Zwenkwiel Type 2	920137 2
Greep Kleur BLUE	920135 BLUE