

FLUKE.

Multimeter met warmtebeeld, Type: 279FC**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473325 279FC
GTIN	
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Volledig uitgeruste digitale multimeter **met geïntegreerde warmtebeeldcamera. Elektrische problemen kunnen snel en betrouwbaar worden herkend en veel omslachtige metingen en valideringen kunnen achterwege blijven. Fluke Connect** verbindt het meetinstrument via Bluetooth met uw smartphone. Overdracht en opslag van metingen en afbeeldingen. Weergave van trends en bewaking van processen. Berichten maken en verzenden per mail. 3,5 inch LCD-kleurendisplay voor een uitstekende afleesbaarheid.

Norm:**IEC 61010; EN 61326-1****Levering:**

Inclusief wisselstroomtang, meetkabels, lithium-ion-accu en lader.

Technische beschrijving

Aansluiting	Bluetooth-interface
Capaciteit	1 nF – 10 mF
Wisselspanning AC	0,1 mV – 1000 V

Diodetest	ja
Frequentie	0,01 Hz – 999 kHz
Meetmethode	TRUE RMS
Detectorafmeting	80×60 px
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Thermische gevoeligheid	≤0,2 K
Zichtveld	36×27 mm
Weergavebereik	6000
Doorgangsmeting	ja
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Weerstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatuur	-20 - 200 °C
Wisselstroom AC	0,1 mA – 2500 A
Basisnauwkeurigheid	0,09 %
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Multimeter