

Honeywell**Elektricienshandschoenen, paar Electrosoft, 500 V AC, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094910 11
GTIN	2050001948410
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Isolerende veiligheidshandschoenen van **natuurrubberlatex** ter bescherming tegen elektrische risico's. Hoe dikker de handschoen, des te hoger is de elektrische resistentie. **PBM categorie III**, met keuringsstempel.

Voor werkzaamheden in spanningsbereiken **tot 500 V, klasse 00**.

Lengte 36 cm, dikte 0,5 mm, kleur rood, rechte rand.

Veiligheidsklasse: 00

EN 60903: AZC

Technische beschrijving

EN 60903 categorie Z (ozon)	ja
Handschoenmaat	11
Wanddikte	0,5 mm
EN 60903 categorie A (zuren)	ja
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen)	ja
latexvrij	nee

maximale gebruiksspanning wisselstroom	500 V
Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Productnaamattribuut	500 V AC
Kleur	rood
Dragermateriaal	Natuurrubberlatex
Lengte	360 mm
Veiligheidsklasse	00
EN 60903	AZC
Producttype	Elektricienshandschoenen