



Temperatuurvoeler type K, Type: MF



Bestelgegevens

Bestelnummer	474120 MF
GTIN	4029547004414
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurvoeler **met magneet** voor oppervlaktemetingen op metallische oppervlakken. Zelfhechtend. Hechtkracht 10 N.

Opmerking:

Andere temperatuurvoelers op aanvraag.

Technische beschrijving

Voelertype	Voeler met magneet
Responsietijd t_{99}	3 s
Meetbereik	-50 – 400 °C
Maximale afwijking	Klasse 2
Energievoorziening	Netvoeding
Kalibratie	I7
Producttype	Temperatuurvoeler

Dienstverlening

KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder
afleesinstrument Type A

027520 A

DAkkS-kalibratieTemperatuurvoeler met / zonder
afleesinstrument Type A

027540 A