

## Honeywell

### Elektricienshandschoenen, paar Electrosoft, 1000 V AC, Handschoenmaat: 9



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094912 9
GTIN	3603835711553
Artikelklasse	09A

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Isolerende veiligheidshandschoenen van **natuurrubberlatex** ter bescherming tegen elektrische risico's. Hoe dikker de handschoen, des te hoger is de elektrische resistentie. **PBM categorie III**, met keuringsstempel.

Voor werkzaamheden in spanningsbereiken **tot 1000 V, klasse 0**.

Lengte 41 cm, dikte 1,0 mm, kleur rood, rechte rand.

Veiligheidsklasse: 0

EN 60903: RC

#### Technische beschrijving

EN 60903 categorie R (zuur, olie, ozon)	ja
latexvrij	nee
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen)	ja
Handschoenmaat	9
Wanddikte	1 mm
Beschermingscategorie	Categorie III

Handschoentype	Elektricienshandschoenen
Productnaamattribuut	1000 V AC
Kleur	rood
Dragermateriaal	Natuurrubberlatex
Lengte	410 mm
Veiligheidsklasse	0
EN 60903	RC
Producttype	Elektricienshandschoenen