

Honeywell**Elektricienshandschoenen, paar Electrosoft, 1000 V AC, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094912 11
GTIN	2050001948427
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Isolerende veiligheidshandschoenen van **natuurrubberlatex** ter bescherming tegen elektrische risico's. Hoe dikker de handschoen, des te hoger is de elektrische resistentie. **PBM categorie III**, met keuringsstempel.

Voor werkzaamheden in spanningsbereiken **tot 1000 V, klasse 0**.

Lengte 41 cm, dikte 1,0 mm, kleur rood, rechte rand.

Veiligheidsklasse: 0

EN 60903: RC

Technische beschrijving

latexvrij	nee
Handschoenmaat	11
EN 60903 categorie C (extreem lage temperaturen)	ja
EN 60903 categorie R (zuur, olie, ozon)	ja
Wanddikte	1 mm
Handschoentype	Elektricienshandschoenen

Beschermingscategorie	Categorie III
Productnaamattribuut	1000 V AC
Kleur	rood
Dragermateriaal	Natuurrubberlatex
Lengte	410 mm
Veiligheidsklasse	0
EN 60903	RC
Producttype	Elektricienshandschoenen