

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 63/12HPmm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	320316 63/12HP
GTIN	2050001771872
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D ₁ min	80 mm
Plaatafmeting	12
As-puntafstand f	45 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Reservedeel	P01
Afkoppellengte A-maat	65 mm
Schacht-Ø	63 mm
Opname	PSC
Inzetsoort	links
Opnamenorm	ISO 26623-1

Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P06	320612 P06
Tussenplaat nr. 1 Type P06	320610 P06
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Tussenplaat nr. 1 Type P04	320610 P04
Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63	320001 63
Spanschroef nr. 3 Type P02	320611 P02
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06	320618 P06
Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Spanschroef nr. 3 Type D07	320611 D07
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04	320618 P04
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P02	320610 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P02	320612 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P04	320612 P04
Spanschroef nr. 3 Type P06	320611 P06
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02	320618 P02
Sproeierring nr. 5 Type D07	320613 D07
Spanklemstuk nr. 6 Type D07	320614 D07