

Garant**Insteekplaat neutraal, HB9035, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 275000 4 |
| GTIN | 4062406098322 |
| Artikelklasse | 21H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met geslepen flanken.

Toepassing:

Voor kleine insteek-Ø in combinatie met snijplaathouders nr. 274010 – 274026.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010 – 274026.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Coating | TiCN |
| Hoekradius | 0,2 mm |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,09 mm/omw, |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Snedecondities | continu |
| Soort | HB9035 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | P |
| GG(G) | beperkt geschikt | 80 m/min | K |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt | | |
| Onderbroken | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |